

제조 운영 관리 소프트웨어

보충 약관

본 제조 운영 관리 소프트웨어 보충 약관("MOM 약관")은 주문에서 MOM("MOM 소프트웨어")로 명시된 제품에 한하여 고객과 sisw 간에 체결된 최종 사용자 라이선스 계약("EULA")을 수정한다. 본 MOM 약관은 EULA 및 기타 해당 보충 약관과 함께 양 당사자 간의 계약("계약")을 형성한다.

1. **정의.** 본 약관에서 사용된 용어는 계약의 다른 약관에서 정의된 바와 같은 의미를 갖는다. 본 MOM 약관에서는 다음의 용어들이 추가로 정의된다.
 - (a) "수권 대리인"이란 고객의 사업장에서 작업을 수행하거나, 고객의 내부 업무 지원을 위해 MOM 소프트웨어에 접근할 필요가 있는 고객의 컨설턴트, 대리인 또는 도급업자와 같은 개인을 의미한다.
 - (b) "수권 사용자"는 고객의 직원 또는 수권 대리인을 의미한다.
 - (c) "크레딧"이란 MOM 소프트웨어의 일부인 특정 Simatic IT 소프트웨어에 대해 다양한 구성이 가능하도록 sisw에 추가적으로 주문할 수 있는 추가 라이선스 권리를 의미한다(예컨대, Concurrent User 라이선스의 경우 사용자 명수, 장비와 같은 정해진 구성 요소의 개수, 또는 Per Product 라이선스의 경우 클라이언트 명수를 추가로 주문).
 - (d) "장비"는 MOM 소프트웨어 제품 내에 구성되고, MOM 소프트웨어 제품과 데이터를 자동화된 방식으로 교환하는 물리적 장치를 의미한다.
 - (e) "멀티플렉싱"은 연결을 풀링하거나, 정보를 다른 경로로 변경하거나, MOM 소프트웨어에 직접 접근 또는 사용하는 사용자 수를 줄이기 위한 하드웨어 또는 소프트웨어의 사용을 의미한다("풀링"이라고도 함).
 - (f) 해당되는 경우 "Site" 또는 "위치"는 주문에 명시된 고객의 위치를 의미한다. 고객은 여러 위치에 보유할 수 있으며, 각 위치는 그와 연결된 특정 개수의 MOM 소프트웨어 라이선스를 보유한다. 각 라이선스는 고객이 해당 라이선스와 연결된 위치에서 사용하도록 제한된다. 본 계약 상 이에 반하는 어떤 규정이 있다 할지라도 고객은 MOM 소프트웨어 라이선스를 sisw의 사전 서면 동의 없이 다른 위치로 이전할 수 없다.
 - (g) "지역"은 Site(s) 또는 고객이 MOM 소프트웨어를 설치 및 사용하도록 라이선스를 허여받은, 주문에 명시된 지리적 지역을 의미한다. 주문에도, 계약 어디에도 명시되어 있지 않은 경우, 지역은 고객의 주 영업 소재지가 위치한 나라가 된다.
 - (h) "사용자"는 고객의 직원, 고객 고문의 직원, 대리인 또는 도급업자를 의미하며, 이는 그러한 고객, 고객의 고문, 대리인 도급업자가 sisw의 경쟁사가 아니며, 본 계약 규정에 준하여 엄격하게 소프트웨어 사용에 대한 제한과 기밀성 및 비공개 의무를 준수할 것임을 서면으로 합의한 경우에 한한다. 또한 사용자라는 용어에는 MOM 소프트웨어에 연결된 장치도 포함된다. 이러한 장치에는 RF 장치, 데이터 수집 터미널, 모바일 장치, Windows CE 터미널 및 특정 위치에 설치된 MOM 소프트웨어와의 인터페이스 연결 등과 같이 웹 기반 사용자 인터페이스, 브라우저 연결, 제조 현장 터미널(PC), 단일 PC를 통해 멀티플렉싱된 제조 현장 터미널을 포함하며 이에 제한되지 않는다.

2. **라이선스 및 사용 유형.** 개별 MOM 소프트웨어 제품과 관련하여 하기의 라이선스 및 사용 유형이 제공될 수 있다. 특정 제품에 대하여는 추가적 라이선스 및 사용 유형이 주문에 명시되어 제공될 수 있다. 각 라이선스는 주문에 명시된 약관에 따라 해당 지역 내에서 수권 사용자만 사용할 수 있다. 다른 지역의 사양으로 라이선스가 허여된 sisw 소프트웨어의 경우, 별도의 설치가 유지되어야 한다.
 - 2.1 "Active User" 또는 "Active" 라이선스는 MOM 소프트웨어로의 접근이, 계약에 따라 특정 위치에 대해 라이선스를 실효 취득한 최대 사용자 수로 제한됨을 의미한다. 멀티플렉싱은 Active User 라이선스 수를 감소시키지 않으며 하나의 멀티플렉싱 장치에 로그인한 각 개인 또는 연결된 각 장치는 하나의 Active User 라이선스로 간주된다. MOM 소프트웨어의 Active User 라이선스의 경우, "지역" 및 "수권 사용자" 제한이 적용되지 않는다.
 - 2.2 "Backup" 라이선스는 고객의 백업 또는 비상안전용(failsafe) 설치를 위한 사본을 지원하기 위한 목적으로만 허여되는 라이선스를 의미한다.
 - 2.3 "Credits". MOM 소프트웨어의 일부 제품에 대한 사용 범위는 일반적으로 취득한 Credits 수에 의해 정의된다. 고객은 해당하는 수의 Credits을 취득하여 Simatic IT 소프트웨어를 사용할 수 있다.

- 2.4 **“Floating” 또는 “Concurrent User”** 라이선스란 어느 한 특정 시점에 MOM 소프트웨어를 동시에 접근할 수 있는 최대 수권 사용자가 주문에 명시된 명수로 제한됨을 의미한다. 주문에 달리 명시되지 않는 한, 이는 단일 수권 사용자에게 의해서만 사용되어야 한다.
 - 2.5 **“Named User”** 라이선스는 MOM 소프트웨어에 대한 접근이 이름이 명시된 수권사용자로 제한됨을 의미한다. 고객은 매월 한 번씩 Named User 라이선스를 재지정할 수 있다. 주문에 달리 명시되지 않는 한, 이는 단일 수권 사용자에게 의해서만 사용되어야 한다.
 - 2.6 **“Node-Locked”** 라이선스는 MOM 소프트웨어 사용을 고객이 지정한 단일 워크스테이션으로 제한함을 의미하며, 이러한 제한을 관리하기 위해 하드웨어 잠금 장치 또는 동글(dongle)이 포함될 수 있다. 하드웨어 잠금 장치 또는 동글은 신규 라이선스 파일을 발행하지 않고도 지역 내 또 다른 워크스테이션으로 자유롭게 이동할 수 있다.
 - 2.7 **“Per Product”** 라이선스는 MOM 소프트웨어 사용이 MOM 소프트웨어가 일대일로 연결되는 제3자 제품의 개수로 제한됨을 의미한다.
 - 2.8 **“Per Server”** 라이선스는 MOM 소프트웨어 사용이, 지정된 단일 서버 인스턴스로 제한됨을 의미한다.
 - 2.9 **“Perpetual” 또는 “Extended”** 라이선스는 무기한으로 연장되는 소프트웨어 라이선스를 의미한다. Perpetual 라이선스는 유지보수 서비스를 포함하지 않는다.
 - 2.10 **“Rental”** 라이선스는 주문에 명시된 1년 미만의 한정된 기간 라이선스를 의미한다. Rental 라이선스에 대한 유지보수 서비스는 Rental 라이선스 수수료에 포함된다.
 - 2.11 **“Subscription”**은 주문에 지정된 대로 한정된 기간 동안의 라이선스를 의미한다. 유지보수 서비스는 Subscription 라이선스 수수료에 포함된다. 다년 Subscription 기간의 경우, SISW는 그 기간 동안 신규 라이선스 키를 새로 발급하게 될 수 있다.
 - 2.12 **“Test/QA”** 라이선스는 진행되고 있는 맞춤형 설치, 지원 및 테스트를 지원하기 위해서만 허용된 라이선스를 의미하며, 생산 환경 또는 기타 목적으로 사용될 수 없다.
3. **기타 조항.** 고객은 고객의 내부 업무 목적으로만 라이선스가 허용된 소프트웨어의 일부인 문서에 게시된 모든 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(“API”)를 사용하도록 허가된다. 고객은 소프트웨어의 무단 사용이 가능하도록 할 목적으로 API를 사용할 수 없다. 고객은 MOM 소프트웨어와 함께 사용하기 위한 용도로만, 게시된 특정 API를 사용하여 소프트웨어를 개발할 수 있는 개별 라이선스를 구입할 수 있다. (a) 고객이 SISW 솔루션 파트너 프로그램의 구성원으로서 별도의 허가를 받은 경우 또는 (b) 고객이 고객의 내부 용도로 또는 최소한 본 계약에서 보호하는 조건 하에서 재판매용으로 소프트웨어를 개발하기 위해 사용할 수 있는 API가 포함된 프리액터 소프트웨어 라이선스를 구매한 경우를 제외하고, API 사용을 통해 개발된 모든 소프트웨어를 고객이 재판매할 수 없도록 금지한다. 그 외에도 고객은 MOM 소프트웨어를 수정, 변형 또는 병합하지 아니한다. SISW는 고객이 API를 사용함으로써 개발되는 소프트웨어에 대한 어떠한 의무나 책임을 지지 않는다. 고객은 어떤 경우에도 게시되지 않은 API 사용이 금지된다.