

试用和租借许可

补充条款

这些试用和租借许可补充条款（“试用和租借条款”）旨在修订订单上指定的 Siemens 实体（“SISW”）与接受订单的客户（“客户”）之间的最终用户许可协议（“EULA”），且仅适用于订单上标识为“TRIAL”或“LOAN”的产品。这些试用和租借条款连同 EULA 和所有适用的补充条款共同构成双方协议（“协议”）。如果出现冲突，则从高到低的优先顺序为这些试用和租借条款、其他补充条款、EULA。本文使用的大写字母术语具有本协议中定义的含义。

1. **许可类型。** 可以就各个试用和租借产品提供以下类型的许可。可根据订单上列出的特定产品指定附加许可和使用类型。试用许可和租借许可均受以下条款和条件的约束：(a) EULA、(b)

<https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/online-terms/index.html> 处提供的所有适用的产品特定补充条款（通过参考将其并入本文）及 (c) 这些试用和租借条款。修改本协议中的许可授权以纳入以下许可类型中详述的限制：

1.1 **“试用许可”**是指订单中确定的限期许可，仅用于评估目的，不得用于任何商业、专业或生产目的，包括培训和基准测试。

1.2 **“租借许可”**是指订单中确定的有限月数期限的许可（例如 1LOAN 表示一个月的租借期限）。除非适用的订单中另有规定，否则客户可以使用租借许可下的产品 (i) 针对客户业务中的技术问题提供临时替代方案，(ii) 便于客户进行系统测试、服务器迁移或重新混合评估，(iii) 由客户或 SISW 进行内部培训，以及 (iv) 用于生产的临时支持。

2. **附加许可条款。** 客户不能将试用许可下的产品透露给除了需要知道以执行试用的客户员工以外的任何人。

3. **保证及免责声明，不提供维护服务。** 尽管本协议中有任何相反规定，根据试用许可或租借许可提供的产品将按“原样”提供给客户，不提供任何维护服务，也不提供任何保证，且没有义务赔偿及保护客户、客户关联公司或任何用户。对于根据本协议提供的试用和租借产品，SISW 及其许可方不提供任何形式的保证，包括对适销性或任何特定用途适用性或不侵权的暗示保证。与客户进行的任何通信中有关产品、功能或维护服务的陈述构成技术信息，而不是担保或保证。SISW 不保证产品的运行不会中断或无错误。在任何情况下，SISW、SISW 关联公司、SISW 许可方及其职员、董事和员工均不因本协议所引起的或与之相关的任何索赔或赔偿向客户负有责任，不管诉讼采用何种形式，即无论基于合同、侵权或其他。

4. **终止。** 如果客户未能遵守本协议的任何条款和条件，试用许可和租借许可将立即终止。接收更新或新版本不会使试用许可或租借许可延长到超过指定期限。