

# Mentor Graphics 系统产品

## 补充条款

这些 Mentor Graphics 系统产品补充条款（“MGSP 条款”）旨在修订客户与 SISW 之间的最终用户许可协议（“EULA”），仅适用于在订单上标识为 MGSP 的产品（“MGSP 软件”）。这些 MGSP 条款连同 EULA 和其他适用补充条款共同构成双方协议（“协议”）。

1. **定义。** 本文使用的粗体术语与协议中其他地方提到的该术语含义相同。以下附加定义适用于这些 MGSP 条款：
  - (a) **“授权代理”** 是指在客户的场所内工作，并且需要在作为客户的顾问、代理以及承包商为客户内部业务提供支持时访问 MGSP 软件的个人。
  - (b) **“授权用户”** 是指客户的员工和授权代理。
  - (c) **“Site”** 是指允许授权用户使用 MGSP 软件的单一的客户物理位置。
  - (d) **“地域”** 是指订单上指定的客户经许可安装和使用 MGSP 软件的 Site 或地理区域。如果在订单上或协议中未指定，则地域应为客户的主要营业地点所在的国家/地区。
  
2. **许可和使用类型。** MGSP 软件产品可提供以下许可和使用类型。某些特定产品可在订单中指定附加的许可和使用类型。每个许可均只能由地域内的授权用户在订单中规定的期限内使用。基于不同地域规范授予许可的 SISW 软件必须分开安装。
  - 2.1 **“Backup”** 许可是指根据授权仅用于支持客户备份或故障安全设备冗余的许可。
  - 2.2 **“Floating” 或 “Concurrent User”** 许可是指在任何特定时刻访问 MGSP 软件均限于订单上指定的最大授权用户数量。除非订单中另有规定，否则该许可只能由一个授权用户使用。
  - 2.3 **“Node-Locked”、“Active” 或 “Active User”** 是指对 MGSP 软件的使用仅限于客户指定的单个工作站，且可能包含硬件锁定设备或软件狗以管理此限制。硬件锁定设备或软件狗可自由传输到地域内的另一个工作站，而无需颁发新许可文件。
  - 2.4 **“Perpetual” 或 “Extended”** 许可是指无限期延长的 MGSP 软件许可。Perpetual 许可费用不涵盖维护服务。
  - 2.5 **“Rental”** 许可是指具有订单中指定的少于一年的有限期限的许可。Rental 许可的维护服务包含在 Rental 许可费用中。
  - 2.6 **“Subscription”** 许可是指具有订单中指定的有限期限的许可。维护服务包含在 Subscription 许可费用中。对于多年 Subscription 期限，SISW 可以在此期间内要求签发新的许可密钥。
  - 2.7 **“Test/QA”** 许可是指仅用于支持正在进行的安装定制、支持和测试，而不得用于生产环境或任何其他目的的许可。
  
3. **其他规定。**
  - 3.1 **附加使用限制。** 特定 MGSP 软件的使用可能受制于某些计算机性能（例如，处理工作的核心数量），并且多个许可可结合使用以利用每个许可的计算机性能，从而供一个或多个授权用户使用。文档中已明确规定这些限制。
  - 3.2 **源代码。** 客户仅能将源代码形式提供的 MGSP 软件用于修改或增强 MGSP 软件，以进行其被授权的使用。