



Das Bild zeigt: 3-Spur Dickenmessanlage für Kupferlaminat, Messgenauigkeit Dicke 0.003mm

Industriebranche: *Messtechnik; insbesondere berührungslose Lasermesstechnik und Messanlagen*

Einsatzschwerpunkte der Software: *Entwicklung und Berechnung von Sensoren; Sondermaschinenbau*

Weitere Solid Edge Module:
(XpresRoute etc.)

-

Eingesetzte Voyager-Produkte:

-

Eingesetztes PDM-System:

-

Anzahl der Arbeitsplätze:

1

Wird betreut von Firma: *BYTICS AG*

Gründe für Solid Edge: *Einfach zu erlernen; Kosten-/Nutzenverhältnis; Programmierschnittstelle*

Jul-09