


Einsatzschwerpunkte der Software:

Entwicklung und Konstruktion von Komponenten aus der Mess- und Regeltechnik wie Ventile, Stellungsregler und Ultraschall-Durchflussmesser



Das Bild zeigt: links - Gleitschieberventil Typ 8041, rechts - Ultraschall-Durchflussmesser Typ 3440

Industriebranche: Maschinen- und Anlagenbau

Weitere Solid Edge Module: IP-Lib Normteile, visualNastran FEM

Eingesetzte Voyager-Produkte: -

Eingesetztes PDM-System: -

Anzahl der Arbeitsplätze: 5

Wird betreut von Firma: PBU CAD-Systeme GmbH

Gründe für Solid Edge: Übernahme der Zeichnungen aus Medusa