

西门子高科技行业数字化仿真与测试解决方案研讨会

Siemens PLM Software

2018年03月21日，广州

敬爱的客户：

工业 4.0, 智能制造, 中国制造 2025 等已成为中国制造业新的发展目标。在高科技行业产品研发中，预测性工程分析及电子产品震动噪声测试优化等是产品成功开发的不可或缺的一环。


Siemens PLM Software 全新的预测性工程分析解决方案组合，称为 Simcenter™，丰富并完善了闭环系统工程产品流程开发的技术和理念，独特地将三维功能仿真、试验测试与分析、一维机电液热控多领域系统仿真和数据管理有机地结合在一起，关注制造工业领域内关键品质属性的开发，有助于企业更准确地预测产品性能与属性。此次 Siemens PLM Software 数字化功能样机仿真及试验解决方案专题交流会，我们将与您分享创新性的面向工程的解决方案，以及在高科技电子行业的应用案例，您可以与西门子仿真及试验专家进行交流与互动，探讨更多的预测性工程分析的前沿技术。

在此，我们邀请您于2018年3月21日前往广州海航威斯汀酒店参加Siemens PLM Software主办的高科技行业仿真与测试解决方案专题研讨会，与我们的合作伙伴一起分享行业前沿方案及成功案例，帮助实现数字化转型之路。

会议议程

2018年3月21日(星期三)，广东广州海航威斯汀酒店

| | |
|-------------|--|
| 9:00~12:00 | <ul style="list-style-type: none">· 电子行业数字化研发趋势及 Simcenter 仿真数字平台· 西门子面向白色家电绿色和智能化设计应用方案· Simcenter 1D 在高科技电子行业的应用(机，电，液，热，控多领域系统仿真)· Simcenter CFD (STAR-CCM+) 解决方案与应用· Simcenter ESD 嵌入式软件设计解决方案 |
| 12:00~13:30 | <ul style="list-style-type: none">· 自助午餐 |
| 13:30~17:00 | <ul style="list-style-type: none">· Simcenter 面向白色家电震动噪声及声品质优化应用方案· 自由讨论 |



广州海航威斯汀酒店位于市中心繁华的天河商业区，步行5分钟即可抵达广州东站，至广州市白云国际机场仅40分钟车程；距离“财富”500强企业的所在地中信广场和直通机场的地铁站仅5米之遥；步行至时尚购物区太古汇、天河城、正佳广场、万菱汇也只需5分钟。广州塔、广州大剧院、广州博物馆、花城广场、海星沙体育场（亚运会开闭幕式场地）等距离酒店都不过5分钟车程。

地址：广州天河区林和中路6号近中信广场。